

UNITRONIC® ST

UL AWM 2092'ye uygun statik ekranlı data kablosu

UNITRONIC® ST: Düşük frekanslı, düşük kapasitanslı, gri, elektromanyetik uyumluluk optimize edilmiş PVC veri kablosu, yüksek frekanslara ve en küçük sinyallere karşı statik alüminyum folyo ekranı



Parazit sinyalleri

Faydalar

Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir

Uygulama alanı

Özellikle en az yer gereksinimlerinde en küçük ölçüm ve kontrol sinyalinin iletimi için tasarlanmıştır
Elektronik ekipmanların iç kablo bağlantıları
Sabit ve sınırlı esnek uygulamalar için
Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda kullanım için

Ürün özellikleri

Alüminyum lamine plastik folyolarla orta ve yüksek frekansta parazitlere karşı koruma, esnek ve iyi ekranlama kombinasyonu
(normal gereklilikler)
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

UL AWM Model 2092 / 2093'e göre

Ürün yapısı

7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
Polietilenden (PE) damar izolasyonu
Alüminyum kılıflı plastik folyo ve kalay kaplı topraklama teli
Dış kılıf PVC, Dış kılıf rengi: Gümüş griye benzer /RAL7001

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® ST

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	2 damar: siyah, şeffaf 3 damar: siyah, kırmızı, şeffaf
Ortak kapasite:	C/C yaklaşık 90 nF/km C/S yaklaşık 160 nF/km
Endüktivite:	yaklaşık 0.65 mH/km
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 10 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Karakteristik empedans:	Yaklaşık 95 Ohm
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kargal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kargal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® ST

Ürün kodu	İletken sayısı ve AWG boyutu	Conductor cross-section (mm ²)	Damar izolasyon malzemesi	Dış kılıf malzemesi	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)
UNITRONIC® ST						
0033000	2 x AWG 20/7	-	PE	PVC	5,2	17,2
0033001	3 x AWG 20/7	-	PE	PVC	5,3	23