

UNITRONIC® LiYCY (TP) A

UL/CSA onaylı DIN 47100 uyarınca renk kodlu, çiftli bükülmüş, ekranlı data kablosu

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100, UL CSA AWM, esnek (0,34mm² Maxi TERMINAL®), bükümlü çift, perdelenmiş, cihaz denetimi

Bilgi

UL and CSA onaylı tipler

Diğer ölçüler/rengler istek üzerine



Parazit sinyalleri

Faydalar

Genel bakır örgü elektriksel

paraziti en aza indirir

Bükümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

Kuzey Amerika pazarı için

UL/CSA sertifikasının gerekli olduğu Kuzey Amerika pazarı ve ülkelerinde kullanılan makine, araç ve işletmelerin kablolanması için

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2,

UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

UL AWM Style 2464

CSA AWM I/II A

UL File No. E63634

Ürün yapısı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Kalay kaplı bakır tellerden üretilmiş çok telli iletken
PVC'den damar izolasyonu
TP yapısı
Kalaylı bakır örgü
PVC özel karışım dış kaplama Dış kaplama rengi: Koyu gri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim:	UL/CSA: 300 V
Test gerilimi:	1500 V
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ila +70 °C (UL: +80 °C) Sabit tesisat (IEC): -40 °C ila +80 °C UL: maks. +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: Makara 152 m; Varil 305 m
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® LIYCY (TP) A

Ürün kodu	Damar sayısı X AWG kesit	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LIYCY (TP) A				
0066202	2 x 2 x AWG26/7	5,5	18	38
0066204	4 x 2 x AWG26/7	6,4	24	58
0066205	5 x 2 x AWG26/7	6,6	30	58
0066208	8 x 2 x AWG26/7	7,9	53	85
0066210	10 x 2 x AWG26/7	8,7	55	106
0066212	12 x 2 x AWG26/7	8,9	64	113
0066216	16 x 2 x AWG26/7	10,2	87	149
0066232	2 x 2 x AWG24/7	6,1	24,5	50
0066233	3 x 2 x AWG24/7	6,7	28,9	62
0066234	4 x 2 x AWG24/7	7,2	33,5	70
0066235	5 x 2 x AWG24/7	7,5	46,3	91
0066238	2 x 2 x AWG22/7	7,4	38	71
0066239	3 x 2 x AWG22/7	8,1	45,1	95
0066240	4 x 2 x AWG22/7	8,8	54,6	102
0066242	2 x 2 x AWG20/7	8,2	49,7	93
0066243	3 x 2 x AWG20/7	9,1	60,1	102
0066244	4 x 2 x AWG20/7	10,2	78,7	120
0066219	5 x 2 x AWG20/7	10,7	88,9	156
0066220	6 x 2 x AWG20/7	11,6	100,6	184
0066262	2 x 2 x AWG19/19	8,7	65,2	140
0066221	3 x 2 x AWG19/19	10	69,2	145

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16