

UNITRONIC® BUS FF

Proses otomasyonunda kullanım için FOUNDATION saha veriyolu iletkeni, UL sertifikalı

Başta Proses Otomasyonu alanı olmak üzere kendinden emniyetli alanlarda kullanılır. UL/CSA onaylı. -40 °C ila +105 °C sıcaklıklar için



Oil & Gas



Dış kullanım için uygun



Mekanik dayanım



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

ISA/SP50 gereksinimlerini karşılayan kablolar ve kablo tipi A için FOUNDATION™ saha Bus.

Uygulama alanı

FOUNDATION™ Fieldbus özellikle Proses Otomasyonu alanında olmak üzere kendinden güvenli alanlarda kullanılır
Sabit döşeme

Ürün özellikleri

UV-dayanımı

Genişletilmiş sıcaklık aralığı

Norm referansları / Onaylar

UL/CSA onaylı (CMG/PLTC)

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS FF

Ürün yapısı

2-damarlı, zırhlı değil, cihaz toprağı ile

3-damarlı, zırhsız, topraklama damarı ile

3 damarlı, takviyeli (uzunlamasına kaynak yapılmış, spiral biçimli bakır oluklu kaplama), cihaz topraklamalı

Dış kaplama: PVC, sarı takviyeli versiyon: PVC, sarı ve mavi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi:	300 V
İletken direnci:	$\leq 24 \text{ Ohm/km}$
Minimum bükülme yarıçapı:	15 x dış çap
Test gerilimi:	1500 V
Karakteristik empedans:	31,25 kHz'de $100 \pm 20 \text{ Ohm}$
Sıcaklık aralığı:	-40 °C veya -25 °C ila +105 °C, veri formuna bakın

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Foundation™, Fieldbus Foundation'ın ticari markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS FF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve kablo çapı	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
PVC					
2170352	UNITRONIC® BUS FF 2	1 x 2 x 1.1	7,9	39,7	82
2170350	UNITRONIC® BUS FF 3	1x2x1.1 + 1x1.1 Ø	7,9	48,3	93
PVC, takviyeli					
2170351	UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE)	1x2x1.1 + 1x1.1 Ø	12,3	125	182
2170353	UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU)	1x2x1.1 + 1x1.1 Ø	12,3	125	182

UNITRONIC® BUS FF

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS FF3 ARM (BU)