

EPIC® SENSOR M12 gömme tipi konnektörler

sensor/actuator flush-type connectors with TPE single strands and M16 or PG9 fastening thread (A-coded)



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Su geçirmez

Faydalar

Tek tek cihaz konseptleri için esnek bağlantı çözümleri
Cihazlarda basit tesisat (örneğin panolar)
Dışta M 12 fiş bağlantısı, içte sabitlenmiş iletkenlere bağlanmış

Uygulama alanı

Kontrol kabini vb bağlantıları

Ürün özellikleri

M12, M16 veya PG9 bağlantı vida dişi tipleri
Ön ve arkadan duvara montaj için tasarımlar
M12 konnektör, hızlı kilit sistemi ile A-kodlu
LABS-free
Arka duvar montajı bağlantıları için somun dahil

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Numarası: E249137

Ürün yapısı

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 gömme tipi konnektörler

TPE tek iletken, l = 0.5 m
İletken kesiti: 0,34 mm²

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konnektör
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü
Malzeme:	Kontakt: CuZn Kontakt arayüz: Au (altın)
Koruma sınıfı:	IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Fiş/soket -25 °C ile +85 °C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SENSOR M12 gömme tipi konektörler

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Bağlantı yivi	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
fiş,önden montaj için					
22260108	AB-C4-M12MS-M16-0,5	4	M16	250	1
22260106	AB-C5-M12MS-M16-0,5	5	M16	60	1
22260083	AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5	4	pozisyonlanabilir M16	250	1
22260084	AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5	5	pozisyonlanabilir M16	60	1
22260113	AB-C4-M12MS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260112	AB-C5-M12MS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
22260087	AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5	4	pozisyonlanabilir PG9	250	1
22260088	AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5	5	pozisyonlanabilir PG9	60	1
fiş, arkadan montaj için					
22260999	AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5	4	M12	250	1
22260117	AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260115	AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
soket , önden montaj için					
22260107	AB-C4-M12FS-M16-0,5	4	M16	250	1
22260105	AB-C5-M12FS-M16-0,5	5	M16	60	1
22260085	AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5	4	pozisyonlanabilir M16	250	1
22260086	AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5	5	pozisyonlanabilir M16	60	1
22260114	AB-C4-M12FS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260111	AB-C5-M12FS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
22260089	AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5	4	pozisyonlanabilir PG9	250	1
22260090	AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5	5	pozisyonlanabilir PG9	60	1
soket , arkadan montaj için					
22260118	AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260116	AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5	5	PG9	60	1

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16