

A-2Y(L)2Y...ST III BD Telefon Dış Mekan Kablosu

A-2Y(L)2Y...ST III BD - VDE 0816'ya uygun açık mekan telekomünikasyon kablosu, doğrudan ve dolaylı gömülü kullanım için özel katmanlı ceketli



Dış kullanım için uygun



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Uygulama alanı

Telekomünikasyon ve veri işleme sistemleri için harici kablolar

Yangın tehlikesine maruz kalabilecek alanlarda doğrudan gömme ve kanala yerleştirme şeklinde montajı uygun değildir

Ürün özellikleri

Dış kılıf rengi: siyah (RAL 9005)

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve yanlamasına su geçirmez

Dolgu versiyon (A-2YF(L)2Y...ST III BD) eklenebilir olarak boyuna su geçirmezdir

Norm referansları / Onaylar

DIN VDE 0816 uyarınca

Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken

Polietilenden (PE) damar izolasyonu

5 star-quad damar kendi arasında büküldükten sonra tekrar toplu olarak bükülerek kablo damarının formunu oluşturur

Kağıt bant sargı

Alüminyumkılıflı plastik bantlı tabakalı kılıf, PE dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000829

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

A-2Y(L)2Y...ST III BD Telefon Dış Mekan Kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0816 uyarınca, bkz. Ek T10
Ortak kapasite:	800 Hz'de: maks. 52 nF/km
Kuplaj:	K1: 98 % <400 pF/300 m K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
İletken kesiti:	0,6 mm: 0,28 mm ² 0,8 mm: 0,50 mm ²
Kablo zayıflatma/zayıflatma:	800 Hz 0,6 mm'de: yaklaşık 1.04 dB/km 800 Hz 0.8 mm'de: yaklaşık 0.78 dB/km
Minimum bükülme yarıçapı:	10 x dış çap
Test gerilimi:	Damar/damar: 500 V Damar/ekran: 2.000 V
Döngü direnci:	0,6 mm: 130 ohm/km 0,8 mm: 73,2 ohm/km
Sıcaklık aralığı:	Tesisat sırasında: -20 °C ila +50 °C Tesisat sonrasında: ≤ +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

A-2Y(L)2Y...ST III BD Telefon Dış Mekan Kablosu

Ürün kodu	Çift damar sayısı	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
A-2Y(L)2Y...STIII BD bakır iletken 0,6 mm				
1591050	2	8,1	11	80
1591052	6	10,3	34	130
1591053	10	11,5	57	165
A-2Y(L)2Y...ST III BD bakır iletken 0,8 mm				
1591150	2	8,6	20	100
1591151	4	10,9	40	160
1591152	6	11,5	60	175
1591153	10	13,5	101	235
1591154	20	17,3	201	390

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16